

CLIP top – gångjärnssystem


- CLIP top – gångjärn
- Breda frontramar



Gångjärn för breda frontramar, innanförliggande lucka



- gångjärn för ramkonstruktion
- gångjärnet helt i metall, förnicklat
- öppningsvinkel 95°
- med enkel djupjustering genom excenter
- med eller utan stängningsmekanism (fjäder)
- verktygslös montering och demontering av luckan på skåpstommen
- justering i sid-, djup- och höjdd (med motsvarande monteringsplatta)
- dessutom montering av **INSERTA**-gångjärn i luckan utan verktyg



Beställningsinformation

Innanförliggande lucka



INSERTA-gryta		
Art.nr.		
Stålgryta	Med fjäder	79T9590B

Gryta för skruvmontering		
Stålgryta	Med fjäder	79T9550
Stålgryta	Utan fjäder	78T9550.TL

Gryta för inpressning		
MZM.0040		
Stålgryta	Med fjäder	79T9580

Tillbehör		
BLUMOTION 970A		
För inbörning på gångjärnsidan		
Syntet		970A1002


Täckbrickor		
Stål	Förnicklad	
Utan tryck		70.1503
Präglad	Blum	70.1503.BP

Tillbehör – allmän		
Täckbricka för grytor		
För skruv- och pressgryta		
Stål	Förnicklad	70T1504

TIP-ON för luckor		
För gångjärn utan fjäder		
Standardversion		955.1004
TIP-ON innanförl. lucka		955A1004

Spånplatteskruvar för montering av grytan		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

Sidhänvisning	
Översikt – CLIP top – gångjärn	153
Översikt – BLUMOTION för luckor	245
Översikt – TIP-ON för luckor	261
Tillbehör – monteringsplattor	234
Tillbehör – täckbrickor	240
Tillbehör – allmän	241
Montering, demontering och justering	243
Översikt – monteringshjälpmedel	705
Ytterligare teknisk information	804



CLIP top – gångjärnssystem

CLIP top – gångjärn ◀

Breda frontramar ◀◀

CLIP top


Gångjärn för breda frontramar, innanförliggande lucka

Planering

Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 3 mm)

Luckans intrång i skåpöppningen vid maximal öppningsvinkel

Innanförliggande lucka



Monteringsplattans skruvposition är förskjuten med 15.5 mm (= 21.5 mm) vid användning av 37/32 mm-monteringsplattor.


Använd en 3 mm tjockare monteringsplatta så att luckans insida ligger i linje med frontramens innersida!

F Fog


Minimifog (F) för luckor med fasade kanter (R (radie) = 1 mm) vid fabriksinställning

		Lucktjocklek											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Grytavstånd	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Vi rekommenderar en provmontering			
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				


Justering




Skruvmontering



INSERTA-montering




Grytans mått



CLIP top – gångjärnssystem


- CLIP top – gångjärn
- Breda frontramar



Gångjärn för breda frontramar, heltäckande lucka



- gångjärn för ramkonstruktion, heltäckande lucka
- gångjärnet helt i metall, förnicklat
- öppningsvinkel 95°
- med enkel djupjustering genom excenter
- med stängningsautomatik (fjäder)
- verktygslös montering och demontering av luckan på skåpstommen
- justering i sid-, djup- och höjdled (med motsvarande monteringsplatta)
- dessutom montering av **INSERTA**-gångjärn i luckan utan verktyg



Beställningsinformation

Heltäckande lucka		
	INSERTA-gryta	Art.nr.
Stålgryta	Med fjäder	79T9990B37

	Gryta för skruvmontering	
Stålgryta	Med fjäder	79T9950.37

	Gryta för inpressning	MZM.0040
Stålgryta	Med fjäder	79T9980.37


t	Tillbehör	
	BLUMOTION 970A	
	För inbörning på gångjärnsidan	
Syntet		970A1002

	Täckbrickor	
	Stål	Förnicklad
Utan tryck		70.1503
Präglad	Blum	70.1503.BP

t	Tillbehör – allmän	
	Täckbricka för grytor	
	För skruv- och pressgryta	
Stål	Förnicklad	70T1504

	Spånplatteskruvar för montering av grytan	
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

Sidhänvisning	
Översikt – CLIP top – gångjärn	153
Översikt – BLUMOTION för luckor	245
Tillbehör – monteringsplattor	234
Tillbehör – täckbrickor	240
Tillbehör – allmän	241
Montering, demontering och justering	243
Översikt – monteringshjälpmedel	705
Ytterligare teknisk information	804



CLIP top – gångjärnssystem

CLIP top – gångjärn ◀

Breda frontramar ◀◀

CLIP top


Gångjärn för breda frontramar, heltäckande lucka

Planering

Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 3 mm)

Luckans intrång i skåpöppningen vid maximal öppningsvinkel

Heltäckande lucka




Stommens tjocklek RS	Monteringsplattor med distans
16 mm	6 mm
19 mm	3 mm
22 mm	0 mm


Minimifog (F) för luckor med fasade kanter (R (radie) = 1 mm) vid fabriksinställning

		Lucktjocklek											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Grytavstånd	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Vi rekommenderar en provmontering			
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				


Justering



Skruvmontering



INSERTA-montering



Grytans mått

