



# METABOX – utdragssystem

## ► METABOX – baskomponenter

### ►► Helutdrag




## Lådor/innerlådor – M



- helutdrag med lådsid höjd 86 mm
- lådsidesystem av epoxylackerad stål
- lådsida i crèmevit (RAL 9001) och vid förfrågan i grått (RAL 9006) och vitt
- skena med rullar av syntetmaterial
- bärformåga dyn. 30 kg
- BLUMATIC-självstängning
- justering i sid- och höjled

### Platsbehov



NL Nominell längd  
( ) Innerlåda

### Beställningsinformation

| 1                 | Stom-, mellanskenor och lådsidor vänster/höger, RAL 9001 crèmevit |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nominell längd NL | Skruvmontering                                                    | KD-montering |
| 270 mm            | 330M270PC                                                         | 330M270PC15  |
| 350 mm            | 330M350PC                                                         | 330M350PC15  |
| 400 mm            | 330M400PC                                                         | 330M400PC15  |
| 450 mm            | 330M450PC                                                         | 330M450PC15  |
| 500 mm            | 330M500PC                                                         | 330M500PC15  |
| 550 mm            | 330M550PC                                                         | 330M550PC15  |

Ytterligare färger vid förfrågan (vit eller grå)

| 2a | CLIP-frontbeslag      |          |
|----|-----------------------|----------|
|    | Skruvmontering        | ZSF.1200 |
|    | Inpressning           | ZSF.1300 |
|    | EXPANDO               | ZSF.130E |
|    | Beställ vänster/höger |          |


| 2b | Täckbrickor för 2a    |          |
|----|-----------------------|----------|
|    | RAL 9001 crèmevit     | ZAA.3700 |
|    | Syntet                |          |
|    | Beställ vänster/höger |          |


Alternativ till 2a

| 2c | Standard-frontbeslag  |          |
|----|-----------------------|----------|
|    | Skruvmontering        | ZSF.1700 |
|    | Inpressning           | ZSF.1800 |
|    | Beställ vänster/höger |          |

| 2d | Täckbrickor för 2c |              |
|----|--------------------|--------------|
|    | RAL 9001 crèmevit  | 2 x ZAA.3500 |
|    | Syntet             |              |

| 3 | Frontbeslag för innerlådor |          |
|---|----------------------------|----------|
|   | RAL 9001 crèmevit          | ZIF.3000 |
|   | Syntet                     |          |
|   | Beställ vänster/höger      |          |





# METABOX – utdragssystem


METABOX – baskomponenter ◀  
Helutdrag ◀◀

## Lådor/innerlådor – M

| Planering               |                                         |                                                      |                          |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Platsbehov i skåpet     | Inbyggnadsmått front för skruvmontering | Inbörningsmått front för EXPANDO- och pressmontering | Inbyggnadsmått bakstycke |
| * + 3 mm för innerlådor | FA Täckning<br>Lådor Innerlåda          | Lådor                                                |                          |
|                         |                                         |                                                      |                          |

### Skruvpositioner för stomskenan

Nominell längd NL (mm)



Lådor

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 12 mm


Innerlådor

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 12 mm

Överutdrag = 8 mm


### Mått för 16 mm spånplatta

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | <b>Bakstycke</b>                               |
|  | 71 mm                                          |
|  | <b>Botten</b>                                  |
|  | Lådor<br>NL - 2 mm<br>Innerlådor<br>NL - 18 mm |
|  | <b>Front</b>                                   |
|  | Innerlådor<br>61 mm                            |



KB Stombredd  
LW Invändig stombredd  
NL Nominell längd

### Bearbetning av lådbotten med knock-down-montering



|            | X (mm) |
|------------|--------|
| Lådor      | 69     |
| Innerlådor | 53     |

### Sidhänvisning

Översikt – METABOX – baskomponenter

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
|                                      | 525 |
| Tillbehör                            | 556 |
| Montering av stomskenor              | 564 |
| Montering, demontering och justering | 565 |
| Översikt – monteringshjälpmedel      | 705 |
| Ytterligare teknisk information      | 804 |

### Info


Vi rekommenderar vårt kollisionstestade skåpsplaneringsprogram DYNAPLAN, se bifogad DVD med DYNALOG limited – kostnadsfritt!

# METABOX – utdragssystem


- METABOX – baskomponenter
- Montering av stomskenor



## Stomskenor 320 – 25 kg



## Stomskenor 330 – 30 kg



Montering på skåpsidan


- A Spånplatteskruv Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv art. nr. 661.145
- C Spånplatteskruv Ø 3.5 x 15 mm vid skåputdrag

Montering på skåpsidan

- A Spånplatteskruv Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv art. nr. 661.145

## Sidostabilisering – ZST

Nominell längd NL (mm)



Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 25 mm




# METABOX – utdragssystem


METABOX – baskomponenter ◀

Montering, demontering och justering ◀◀


## Låda 320/330 N




ZSF.1510/1610  
Montering




## Innerlådor 320/330 N





Montering




## Låda 320/330 M/K/H




ZSF.1200/1300/130E  
Montering




ZSF.1700/1800  
Montering




## Innerlådor 320/330 M/K/H




Montering




## Skåputdrag




Främre montering



Bakre montering



Bakre demontering



Främre demontering


METABOX

# METABOX – utdragssystem




- METABOX – baskomponenter
- Montering, demontering och justering

## Lådor – träbakstycke




## Insättning och uttag av lådor




320

## Insättning och uttag av lådor



330

## BLUMOTION för METABOX 320






# METABOX – utdragssystem


METABOX – baskomponenter ◀

Montering, demontering och justering ◀◀


## Sidjustering



ZSF.1200/1300/130E




ZSF.1700/1800




ZSF.1510/1610

## Lutningsjustering






ZSF.1200/1300/130E/1700


## Höjdjustering





ZSF.1200/1300/130E




## Höjdjustering



ZSF.1700/1800



## Höjdjustering



ZSF.1510/1610

