

TIP-ON BLUMOTION- enheter

Urvalshjälp

www.blum.com



Memo

i

Information



De olika lådinredningsexemplen hjälper dig att välja rätt TIP-ON BLUMOTION-enhet. Val av utdragssystem, nominell längd, front-höjd, lådmaterial och planerat lådinnehåll styr den förväntade totalvikten på lådan.



Den lämpliga TIP-ON BLUMOTION-enheten kan snabbt och smidigt räknas fram i vår Produktkonfigurator. Planera dina lådor och utdrag och planera in lämpligt lådinnehåll!

Välj lämplig TIP-ON BLUMOTION-enhet

Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheter i olika utföranden. De är speciellt utformade för utdragens olika totalvikter med front inklusive lådinnehåll.

För att uppnå den perfekta öppnings- och stängningsfunktionen är det viktigt att montera den rekommenderade TIP-ON BLUMOTION-enheten.

Med hjälp av exemplen får du riktvärden om hur mycket en fylld låda väger i snitt. För att enkelt kunna välja rätt TIP-ON BLUMOTION-enhet jämför du lådorna med de föreslagna viktintervallen alternativt använder du vår Produktkonfigurator för att smidigt få fram rekommenderad enhet.



➤ [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

➤ Läs mer om TIP-ON BLUMOTION:
www.blum.com/tiponblumotion

TIP-ON BLUMOTION- enheter



Rekommenderade viktintervall

LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION-sats (enhet, medbringare och synkroniseringsadapter)				Rekommenderat viktintervall* för en optimal öppnings- och stängningsfunktion						
Passar för:	Nominell längd (NL)	Enhet	Art.nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm		S0	T60L704x	≤ 10					
S1			T60L714x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3**	T60L754x			15–40				
		L5***	T60L757x					35–70		

** Kan endast kombineras med 40 kg-skenor (750.)

*** Rekommendation: kombineras endast med 70 kg-skenor (753.)

TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION-sats (enhet, medbringare och synkroniseringsadapter)				Rekommenderat viktintervall* för en optimal öppnings- och stängningsfunktion						
Passar för:	Nominell längd (NL)	Enhet	Art.nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300 mm		S0	T60B303x	≤ 10					
S1			T60B313x		> 10–20					
350–650 mm		L1**	T60B333x	≤ 20						
		L3**	T60B353x			15–40				
		L5***	T60B356x					35–65		

** Kan endast kombineras med 30 kg-skenor (578.)

*** Rekommendation: kombineras endast med 65 kg-skenor (576.)

MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION-sats (enhet, medbringare och synkroniseringsadapter)				Rekommenderat viktintervall* för en optimal öppnings- och stängningsfunktion					
Passar för:	Nominell längd (NL)	Enhet	Art.nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm		S0	T60L704x	≤ 10				
S1			T60L714x		> 10–20				
350–750 mm		L1**	T60L734x	≤ 20					
		L3**	T60L754x			15–40			
		L5***	T60L757x					35–60	

** Kan endast kombineras med 40 kg-skenor (760H)

*** Rekommendation: kombineras endast med 60 kg-skenor (766H)

* Den angivna vikten baseras på utdraget med front inkl. lådinnehåll

Montera en TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång för en perfekt funktion och optimalt aktiveringsområde.



Information

Om utdragets totalvikt ligger på gränsen mellan två olika TIP-ON BLUMOTION-enheter, måste man bestämma sig för vilken funktion man vill fokusera på. Om utdraget ska stängas med mindre kraft rekommenderar vi den svagare TIP-ON BLUMOTION-enheten. Ska utdraget öppnas med en längre öppningsrörelse bör valet falla på den starkare TIP-ON BLUMOTION-enheten.