


Beställningsinformation

TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX



1	TIP-ON BLUMOTION-stomskena LEGRABOX vänster/höger		
	Nominell längd (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

2	Sats: TIP-ON BLUMOTION-enhet och TIP-ON BLUMOTION-medbringare									
	Passar för:	Rekommenderat viktintervall* för en optimal öppnings- och stängningsfunktion								
	Nominell längd (NL)	Enhet	Art.nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S1	T60L7140	≤ 20						
	350–650 mm	L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540			5–40				
	L5	T60L7570					25–70			
				* Utdragets totalvikt						

3	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter	
	Symmetrisk	
		T60.000D


4	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång (rund) för kapning	
	Lämplig för skåpbredd upp till 1400 mm	
		T60.1125W

Tillbehör		
	TIP-ON BLUMOTION-frontspaltsmall	
	Används för TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX och MOVENTO	65.5631

TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX



Planering




- TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX realiseras med standardplaneringsmått för LEGRABOX! Denna information hämtar du smidigt i aktuell produktbroschyr eller i vår katalog.
- I följande planeringsgrafik framställs en låda i M-höjd.




Mer information om LEGRABOX:
www.blum.com/downloadslegrabox

Platsbehov i skåpet – Lådor



* + 1 mm om stomskenan monteras i en ommonterad skåpsida


Platsbehov i skåpet – Innerlådor



* + 1 mm om stomskenan monteras i en ommonterad skåpsida


Skruvpositioner för stomskenan – 40 kg

Nominell längd NL (mm)




Skruvpositioner för stomskenan – 70 kg

Nominell längd NL (mm)



Skruvpositioner för TIP-ON BLUMOTION för innerlådor och innerutdrag

Variant 1



Variant 2

