


## Kylskåpsgångjärn

Webcode

DQE5BY




- **Kylskåpsgångjärn**
- Plan konstruktion
- Möjligt att montera frontjockelekar FD på upp till 30 mm
- **MODUL** med stängningsmekanism (fjäder)
- Gångjärnsarm med påskjutsteknik
- Kan endast kombineras med monteringsplatta **194K6100E**
- Öppningsvinkel 95°
- Den 3-dimensionella frontjusteringen lättillgänglig även i monterat kylskåp
- Fronten kan både monteras och demonteras i monterat kylskåp
- Integrerat avhakningsskydd



### Beställningsinformation

#### Heltäckande lucka



Gryta		Skruvning		
Gångjärn	Fjäder	Färg		Art.nr.
MODUL	●	NI		<b>91K9550</b>
● Med fjäder		NI	Förnicklad	

Gryta		Inpressning		
Gångjärn	Fjäder	Färg		Art.nr.
MODUL	●	NI		<b>91K9580</b>

Kryssmonteringsplatta för kylskåpsgångjärn		
Distans (mm)	Höjd (mm)	Art.nr.
0	10.3	<b>194K6100E</b>

### Tillbehör – allmänt

Täckbricka för gångjärnsgryta		
Gångjärn	Färg	Art.nr.
MODUL	NI	<b>70T3504</b>
NI Förnicklad		

Matris för inpressning		
Färg	Material	Art.nr.
Orange	Syntet	<b>MZM.0040</b>

Spånplatteskruvar		
Ø (mm)	Längd (mm)	Art.nr.
3.5	15	<b>609.1500</b>
3.5	17	<b>609.1700</b>

Kylskåpsgångjärn



Webcode  
DQE5BY

Planering

Gångjärnsmått och fogberäkning vid fabriksinställning (monteringsplattans distans = 0 mm)

Luckans intrång i skåpöppningen vid maximal öppningsvinkel

Heltäckande lucka



F Fog

Grytavstånd TB


Fronttäckning FA (mm)	
MD	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0	3 4 5 6 7
3	
6	
9	

MD Monteringsplattans distans (mm)


Minimifog F för luckor med frontradie (R = 1 mm) vid fabriksinställning

Grytavstånd TB (mm)	Frontfjocklek FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Vid +2 mm sidjustering krävs ytterligare fog med												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Justering




Skrumontage



Pressmontering



Grytans mått



Sidhänvisning

Översikt – MODUL – gångjärn	189	Montering, demontering och justering
Monteringsplattor	196	
Tillbehör – allmänt	200	
Översikt – monteringshjälpmedel	561	Short-URL
Ytterligare teknisk information	662	<a href="http://www.blum.com/a240">www.blum.com/a240</a>

